

## DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchkabel

DB-160144-010-S 4016032384038



**Patchkabel, CAT6, RJ45**  
**St/St, 1.0m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, sw**

### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Dieses Netzwerkabel ist z.B. für das Patchen in Netzwerkschränken geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Verkabelung der DSL-Anlage.



- 1 LSZH – low smoke zero halogen
- 1 Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- 1 Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- 1 Kategorie: CAT 6
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- 1 Haube: Plastik
- 1 Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- 1 Adern Material: CU
- 1 Farbe Kabel: schwarz
- 1 Farbe Anschlüsse: schwarz
- 1 Länge: 1 m
- 1 Sortiment: Twisted Pair Patchkabel

**DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchkabel**

DB-160144-010-S 4016032384038

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	1,70	50,00	25,00	9,00	11250,00
Innen-VPE	10	0,43	5,00	7,50	23,50	881,25
Einzel-VPE	1	0,04	2,00	6,00	20,00	240,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

