

**DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Outdoor-Patchkabel, PE**

DK-1644-050/BL-OD 4016032371373



**CAT 6 S-FTP Outdoor Patchkabel, Cu, PE**  
**AWG 27/7, Länge 5 m, schwarze Außenmantelfarbe**

**Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk mit UV-Beständigkeit.**

Die neuen Kategorie 6 S/FTP Patchkabel von DIGITUS® werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Die Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Mit dem UV-beständigem PE-Außenmantel, versichert dieses Outdoor-Patchkabel eine sichere Installation in Gebieten mit starken Temperaturschwankungen und die der Sonne ausgesetzt sind.

- 1 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- 1 Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- 1 Leiter: Cu
- 1 Kategorie 6, Klasse E
- 1 Schirmung: S/FTP
- 1 Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted-Pair
- 1 UV-beständig
- 1 Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C
- 1 Kategorie: CAT 6
- 1 Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- 1 Mantel: PE
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- 1 Farbe: schwarz
- 1 Länge: 5 m
- 1 Sortiment: Twisted Pair Patchkabel

**DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Outdoor-Patchkabel, PE**

DK-1644-050/BL-OD 4016032371373

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	30	4,60	21,00	32,00	50,00	33600,00
Innen-VPE	1	0,15	3,00	17,00	20,00	1020,00
Einzel-VPE	1	0,15	3,00	17,00	20,00	1020,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,15	50,00	1,30	1,00	65,00

→ **Verpackungstyp:**

