

LED Unterputz-Doppeldimmer

mit Zentralplatte T42.07

als Kompletgerät T42.07.01

Art-Nr.:

4260x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9010)

4290x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9016)

4210x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9003)

Art-Nr.:

4260x0701 (Kompletgerät weiß, ähnlich RAL9010)

4290x0701 (Kompletgerät weiß, ähnlich RAL9016)





Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern und zum platzsparenden Dimmen zweier Leuchtstellen
 Geeignet für dimmbare LED-Lampen, 230V-Glüh, Halogen- und NV-Halogenlampen mit magn. Transformator
 Einsatz in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073 mit Einbauöffnung 60 mm
 Mit Zentralplatte 50x50 mm oder als Kompletgerät inklusive Rahmen und Zentralplatte
 Erhältlich in drei Weißtönen - ähnlich RAL 9010, ähnlich RAL 9016 und ähnlich RAL 9003
 Kurzschluss-/Überlastschutz durch Feinsicherung
 EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller
 EHMANN Service - LED Leuchtmittel-Empfehlung



LED Unterputz-Doppeldimmer mit Zentralplatte T42.07 oder als Komplettgerät T42.07.01

Technische Daten

| 2x 15 - 110 W/VA Leistung | 2x 5 - 40 W LED Leistung | 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung |
|--|--|--|
| Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, 230V-Glüh- und Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator | | |
| <p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Dreh-Aus-Schalter Welle: Ø 4 mm Kunststoff Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;">          </div> | | |
| <p>LED Leuchtmittel-Empfehlung Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de</p>  | | |
| Art.-Nr. 4260x0700 (mit Zpl.) Art.-Nr. 4260x0701 (Komplett) Art.-Nr. 4290x0700 (mit Zpl.) Art.-Nr. 4290x0701 (Komplett) Art.-Nr. 4210x0700 (mit Zpl.) | EAN 401209600682 4 EAN 401209600683 1 EAN 401209600679 4 EAN 401209600680 0 EAN 401209600681 7 | VPE 10 VPE 10 VPE 10 VPE 10 VPE 10 71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H) |