

Artikel-Nr.: 1548816

Bez.: Fahrzeugleitung, FLRY-B, AD Ø3,70mm (1 x 4,00mm²), rot

AUFBAU

Leiter	EL-Cu-Litze feindrätig 56x0,30mm blank nach EN 13602
Leiterquerschnitt	4,0mm ² nach ISO 6722
Aderisolation	PVC / ISO 6722 Kl. B
Aderfarbe	Rot
Außendurchmesser	3,70mm maximal nach ISO 6722

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung U _o	60V DC
Prüfspannung	1000V AC 5000V C
Isolationswiderstand	Min. 10 MOhm x km bei +20°C
Leiterwiderstand	Max. 4,70 Ohm/km bei +20°C
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C (unbewegt) -40°C bis +100°C (bewegt)
Eigenschaften	Öl- und Treibstoffbeständigkeit nach ISO 6722 Tab. 14 Temperaturklasse nach ISO 6722: B-105°C Selbstverlöschend
Zulassungen	Nach ISO 6722

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

