



TECHNIRADIO 2

Portables DAB+/UKW-Radio

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588049659	0000/4965	442 g	278 g	17.00 x 10.10 x 4.50 cm	22.50 x 11.20 x 7.20 cm	schwarz/silber
4019588149656	0001/4965	442 g	278 g	17.00 x 10.10 x 4.50 cm	22.50 x 11.20 x 7.20 cm	schwarz/weiß
4019588249653	0002/4965	442 g	278 g	17.00 x 10.10 x 4.50 cm	22.50 x 11.20 x 7.20 cm	schwarz/rot

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

LAUTSPRECHER

Ausgangsleistung: 1 W (RMS)

LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: 0.65 W

RADIO / EMPFANG

Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz

Analog UKW: 87.5 - 108 MHz

Antenne: Teleskopantenne

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: extern

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 2, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS