


Pos.	Technische Daten / Technical data		Anmerkung
	Benennung	Material	
1	Gehäuse / Housing	Stahlblech / Steel sheet	pulverbeschichtet / powder-coated RAL 7035
2	Deckel / Cover		
3	Tragschienenadapter Mounting rail adaptor	Federstahl / Spring steel	vernickelt / Nickel plated
4	Blindstopfen / Cover for hole	Kunststoff / Plastic	schwarz / black
5	Kabelverschraubung M20x1,5 / Cable gland	Kunststoff / Plastic	grau / grey
6	Kabelbinder / Cable tie	Polyamid / Poylamide	natur
7	Frontplatte / Front plate	Aluminiumblech / Aluminium sheet	pulverbeschichtet / powder-coated RAL 7035
8	Zugentlastungsklemme Strain relief clamp	Stahlblech / Steel sheet	verzinkt / Zinc plated
9	Beschriftungsstreifen/ Marking strip	Papier; Kunststoff / Paper; Plastic	transparent
10	Spleißkassette mit Deckel Splice cassette with cover	Kunststoff / Plastic	beige/ beige
11	ST-D Kupplung MM ST-D Adaptor MM	Metallgehäuse; PhBz-Hülse Metal housing; PhBz-sleeve	vernickelt / Nickel plated
12	Faserpigtail 50/125 OM3 mit ST-Stecker Fibre pigtail 50/125 OM3 with ST-Connector	Keramikkerrule Ceramic ferrule	eingefärbt color

Änd./ rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	14.01.	OH			
				gepr./ appr.	14.01.11	SW			
				Norm/ stand.					
Maßstab/ scale 1:2				Benennung/ title STX Tragschienen-Verteiler mit Mounting rail distributor with 6x ST-D + 12x Pigtail 50/125 OM3			 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH		
untel. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. H82050K0001				
DIN 7168 mittel				Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 infor-067919		
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1		