

UMTS Richtantenne

WB 21 UMTS/GPRS Richtantenne



Richtantenne 805-894, 1710-1990 1900-2170MHz 11dBi 5m SMA(m)
Frequenzen: 890-960, 1710-1880, 1850-1990, 1900-2170MHz
Gewinn: @890-960MHz 8dBi
@1710- 1900MHz 9dBi
@1900-2170MHz 11dBi
Polarisation: Vertikal
Strahlungsmuster: Richtwirkung
Widerstand: 50 OHM
max. Eingangsleistung: 50W



Maße: H 160mm/ B 142mm/ Dicke 50mm
Material: ASA Kunststoff
Befestigung: Wandmontage/ Mastmontage/ Tischmontage
Windgeschwindigkeit bis zu 180km/h
Kabeltyp: SR1-029-B
Kabellänge 5m
Stecker: SMA Stecker (male)
Artikel-Nummer: 103191



4 021064 031911

UMTS Richtantenne



WB 21 UMTS/GPRS Richtantenne

Frequenzen:
890-960, 1710-1880, 1850-1990, 1900-2170MHz
Richtantenne, vertikal
Maße: H 160mm/ B 142mm/ Dicke 50mm
Befestigung: Wand/ Mast/ Tisch
Kabellänge 5m, 50 Ohm
Stecker: SMA Stecker (male)
Artikel-Nummer: 103191



4 021064 031911