

Polyimid Folie

Eigenschaften	Werte
Produkte	
32441	50mm x 30m auf Rolle
32989	100mm x 30m auf Rolle
32527	200mm x 30m auf Rolle
Trägermaterial	Polyimid
Farbe	braun
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,060 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Silikon
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C	180
Kurzzeitbelastung (ca. 1h) in °C	250
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/25 mm	140
Reißdehnung in %	65
Verwendungszweck	Druckbettbeschichtung für 3D-Drucker, zur Verbesserung der Adhäsion
RoHS Testmethode	IEC62321
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65% Luftfeuchtigkeit)
Technische Änderungen vorbehalten.