

KERN FXN6K-3N

Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	200 h
-------------------------	-------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	320 x 360 x 215 mm
Bruttogewicht:	4,100 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,160 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	236 x 195 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	6000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Tarierbereich:	-6000000 mg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	g kg lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal):	
Zählaufösung:	6000

Funktionen

SLEEP-Funktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja