

KERN HFC5T-3



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-132H

Justage auf Aufstellungsort: 961-252

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Kranwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 405 x 505 x 125 mm

Bruttogewicht: 5,800 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,900 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 88 x 64 x 256 mm

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 90 x 61 x 255 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	3000 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 kg
Präzision (von [Max]):	0,002
Reproduzierbarkeit:	2 kg
Wägebereich [Max]:	5 t
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,300 cm

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 15 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 30 h

Akkuladezeit: 12 h

Batterie-Betriebsdauer: 40 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern