

KERN KFP30V20SM

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 240 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	30 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 g
Mindestlast [Min]:	200 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
-----------------------------	-------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	460 x 360 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	8 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,500 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 240 x 110 mm
---------------------------------	--------------------