

KERN 287-104

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	100
Präzision (von [Max]):	0,003
Wägebereich [Max]:	50 g

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-100
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Federwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	39 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	25 g
Versandart:	Paketdienst