

KERN EOC100K-3L

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 2 g 5 g |
| Anwärmzeit: | 2 h 2 h |
| Auflösung: | 30 30.000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 10 g 25 g |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 150 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 6 g 15 g |
| Reproduzierbarkeit: | 2 g 5 g |
| Tarierbereich: | -150000000 mg |
| Wägebereich [Max]: | 60 kg 150 kg |
| Wägeeinheiten: | g kg lb oz |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,400 cm |
|----------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|-------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen5 g (Labor): | |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen50 g (Normal): | |
| Zählaufösung: | 30000 |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|---------------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 100V-240V 0.4A |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
|-----------------------------------|---------------|

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein: | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 985 x 625 x 185 mm |
| Bruttogewicht: | 13 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 9 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 268 x 115 x 80 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 500 x 400 x 120 mm |

KERN EOC100K-3L



Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

| | |
|--------------------------|--------------|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 3 m |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Stativhöhe: | 33 cm |
| Wandhalterung: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 500 x 400 mm |