KERN **KDE-T**

Auswertegerät



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Ersatzteil
Produktgruppe	Ersatzteil

Messsystem

Anzahl Wägebereiche	2
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	20.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten)	4
Einheiten	kg g lb oz
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD mit Hinterleuchtung
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	25 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	225×110×45 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Prozentbestimmung	✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Uhrzeit-Anzeige	✓
Zählfunktion	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 25, 50
Hold-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	selectable
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangspannung Gerät / Strom [Max]	15 V, 500 mA
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	24 h
Akku	NDE-A02
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	10 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	15 h
Akku Ladezeit	10 h
Akku optional	Akku optional - intern

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

KERN **KDE-T**

Auswertegerät

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage | on request

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×270×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761133242

Piktogramme