

# KERN KFP 150V30M

Edelstahl-Plattform

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	150 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	50 g
Mindestlast [Min]:	1 kg

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	930 x 555 x 220 mm
Bruttogewicht:	15 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 137 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm