

KERN KXP 15V20M

Edelstahl-Wägeplatte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 500 mg

Auflösung (nicht eichfähig): 30000

Wägebereich [Max]: 15 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 2 g | 5 g

Mindestlast [Min]: 100 g

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Plattformen

Marke: KERN

Produktgruppe: Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 500 x 410 x 220 mm

Bruttogewicht: 8,900 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,200 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 300 x 240 x 90 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge: 3 m

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 300 x 240 mm