




Hochwertige Präzisionswaage mit komfortablem Grafikdisplay und enormem Wägebereich

- **1** Komfortables Rezeptieren mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
- Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
- Einfache Klartext-Bedienereführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT

- KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- **2** KERN PLJ 2000-3A: Hochwertige Milligramm-Waage mit enormem Wägebereich bis 2100 g – ideal für große Proben oder schwere Taragefäße. Großer Glaswindschutz für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 160×170×225 mm
- **A** Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum ø×H 150×60 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** Ø 110 mm
 - B** Ø 160 mm, groß abgebildet
 - C** B×T 200×175 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Gesamt- abmessungen B×T×H	Nettogewicht	Wägeplatte	Optionen
								Kalibrierschein DAkkS-akk. KERN
KERN	[Max] g	[d] g	g	g	mm	kg		
Modelle mit externer Justierung								
PLS 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,004	210×340×160	3,2	A	963-127
PLS 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	4,8	A	963-103
PLS 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	4,8	A	963-103
PLS 4200-2F	4200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	3,2	B	963-127
PLS 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,03	210×340×120	4,8	B	963-104
PLS 8000-2A	8200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	4,8	B	963-104
PLS 20000-1F	20000	0,1	0,1	± 0,4	210×340×120	3,2	C	963-128
Modelle mit interner Justierung								
PLJ 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-127
PLJ 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	5,0	A	963-103
PLJ 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-103
PLJ 2000-3A	2100	0,001	0,002	± 0,004	210×340×330	7	A	963-103
PLJ 4200-2F	4200	0,01	0,02	± 0,04	210×340×120	5,0	B	963-127
PLJ 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,05	210×340×120	5,0	B	963-104