

KERN RIB 10K-3HM



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	2 g 5 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	40 g 100 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	80 h
Akkuladezeit:	14 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Preisrechnende Waage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	450 x 400 x 210 mm
Bruttogewicht:	5,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,800 kg
Versandart:	Paketdienst

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g 5 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2 g 5 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 g 5 g
Reproduzierbarkeit:	2 g 5 g
Tarierbereich:	14,995 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg 15 kg
Wägeeinheiten:	g kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
Zusatzdisplay möglich:	ja

KERN RIB 10K-3HM



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	325 x 400 x 400 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	325 x 400 x 400 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	53 cm
Wägefläche (BxT):	294 x 225 mm