

KERN SFB 100K-2HM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	50 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	1 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	795 x 465 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	120 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	50 g
Reproduzierbarkeit:	50 g
Tarierbereich:	150 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

KERN SFB 100K-2HM



Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	14,100 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	12,200 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 128 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	400 x 460 x 590 mm
Kabellänge:	2,500 m
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	40 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm