

KERN UFA6T-3

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t



Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-132
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wiegebalken

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	475 x 1290 x 370 mm
Bruttogewicht:	104 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	84 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1200 x 120 x 100 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Material der Wägeplatte:	Stahl lackiert
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1200 x 163 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:	4 kg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6000 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 kg
Reproduzierbarkeit:	2 kg
Tarierbereich:	-6000000000 mg
Wägebereich [Max]:	6 t
Wä geeinheiten:	kg lb
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C