SAUTER **287-102**

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (g/kg-Skala)
Produktfamilie	287

Messsystem

Wägebereich [Max]	20 g
Ablesbarkeit [d]	0,2 g
Auflösung	100
Einheiten	g
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Voreingestellte Einheit	g

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	225×12,5×12,5 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	225×12,5×12,5 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	12,2 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Lasthaken	Edelstahl
Länge unbelastet (l [Min])	225 mm
Länge belastet (l [Max])	330 mm
Lastaufnahme (Zugkraft)	Klammer

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-100

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×26×17 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761189874
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO