

# KERN 287-102

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	100
Präzision (von [Max]):	0,003
Wägebereich [Max]:	20 g

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-100
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Federwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	39 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	25 g
Versandart:	Paketdienst