

KERN 287-106

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

KERN[®]



Messsystem

| | |
|------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 100 |
| Präzision (von [Max]): | 0,003 |
| Wägebereich [Max]: | 100 g |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| ISO-Kalibrierschein: | 961-100 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-247 |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Produktgruppe: | Federwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 230 x 26 x 17 mm |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 39 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 25 g |
| Versandart: | Paketdienst |