

# KERN 289-104

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



## Messsystem

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ablesbarkeit [d]:      | 0,100 N   0,500 N |
| Messbereich [Max]:     | 10 N              |
| Präzision (von [Max]): | 0,003             |

## Dienstleistungen

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| ISO-Kalibrierschein (Zugkraft): | 961-1610 |
|---------------------------------|----------|

## Kategorie

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Kategorie:     | Kraftmessgeräte             |
| Produktgruppe: | Mechanisches Kraftmessgerät |

## Verpackung & Versand

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 230 x 26 x 17 mm |
| Bruttogewicht:                  | 39 g             |
| Lieferzeit:                     | 24 h             |
| Nettogewicht:                   | 25 g             |
| Versandart:                     | Paketsdienst     |