

KERN BFB6T-3M

Robuste Bodenwaage mit Eichzulassung [M] - bis 6 t



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2 kg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6000 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 kg
Reproduzierbarkeit:	2 kg
Tarierbereich:	-3000000000 mg
Wägebereich [Max]:	6 t
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	2 kg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	40 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-132
Eichung:	965-232
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1550 x 1550 x 345 mm
Bruttogewicht:	280 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	210 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1500 x 1500 x 130 mm

KERN BFB6T-3M

Robuste Bodenwaage mit Eichzulassung [M] - bis 6 t



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Stahl lackiert
Wägefläche (BxT):	1500 x 1500 mm