
KERN **BIC-A04**

Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet, für Modelle mit Wägeplattengröße B×T×H 1000×1000×108 mm



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Grubenrahmen

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1088×1088×110 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	1088×1088×107 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Stahl
Material	Stahl, pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1110×1110×120 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	30 kg
Bruttogewicht ca.	34 kg
Versandgewicht	34 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761193260
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration