

KERN CCS600K-2L



Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 962-130-127 |
| Justage auf Aufstellungsort: | abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Zählsystem |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1525 x 1275 x 235 mm |
| Bruttogewicht: | 185 kg |
| Lieferzeit: | 120 h |
| Nettogewicht: | 180 kg |
| Versandart: | Spedition |

Bauform

| | |
|--|---------------------|
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 1500 x 1250 x 80 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 320 x 330 x 125 mm |
| Kabellänge Anzeigerät: | 2,500 m |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Metall lackiert |
| Wägefläche (BxT): | 1500 x 1250 mm |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 50 mg |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 600 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 50 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 20 mg |
| Wägeeinheiten: | kg lb |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|------|
| Display Ziffernhöhe: | 2 cm |
|----------------------|------|

Zählen

| | |
|---|----------|
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 50 mg |
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 500 mg |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählauflösung: | 12000000 |

Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 0 °C |

Energieversorgung

| | |
|--|------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 70 h |