

KERN DB0.5-4

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 350 x 295 x 30 mm

Bruttogewicht: 3,290 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1 g

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 200 x 100 x 50 mm

Gehäusematerial: Metall lackiert

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0 Nm

Messbereich [Max]: 0,500 Nm

Präzision (von [Max]): 0,005

Wägeeinheiten: Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Überlastschutz (von [Max]): 120 %

Funktionen

Grenzwertfunktion: ja

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 15 °C

Energieversorgung

Akkuladezeit: 14 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-120

Kategorie

Kategorie: Drehmoment

Marke: Sauter