

# KERN DB 10-3

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen



## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 350 x 295 x 30 mm

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1 g

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 200 x 100 x 50 mm

Gehäusematerial: Metall lackiert

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,002 Nm

Messbereich [Max]: 10 Nm

Präzision (von [Max]): 0,005

Wägeeinheiten: Nm. kgf/cm. kgf/m. in/lbs.  
ft/lbs

Überlastschutz (von [Max]): 120 %

## Funktionen

Grenzwertfunktion: ja

Peak-Funktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 15 °C

## Energieversorgung

Akkuladezeit: 14 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-120

## Kategorie

Kategorie: Drehmoment

Marke: Sauter