

# KERN DB50-2

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen



Bruttogewicht:	2 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	200 x 100 x 50 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,010 Nm
Messbereich [Max]:	50 Nm
Präzision (von [Max]):	0,005
Wägeeinheiten:	Nm. kgf/cm. kgf/m. in/lbs. ft/lbs
Überlastschutz (von [Max]):	120 %

## Funktionen

Grenzwertfunktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

## Energieversorgung

Akkuladezeit:	14 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

## Kategorie

Kategorie:	Drehmoment
Marke:	Sauter

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 350 x 295 x 30 mm