

# KERN ECE 10K-3N

Flach, mobil, unkompliziert



## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	370 x 330 x 100 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	2,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 300 x 60 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	320 x 260 x 60 mm

Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	320 x 260 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	15 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Wägebereich [Max]:	10 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,100 cm
----------------------	----------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	100 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------