

KERN EOC100K-2L

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 g 50 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g 250 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	60 g 150 g
Reproduzierbarkeit:	20 g 50 g
Tarierbereich:	-150000000 mg
Wägebereich [Max]:	60 kg 150 kg
Wägeeinheiten:	g kg lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,400 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen5 g (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen50 g (Normal):	
Zählaufösung:	30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100V-240V 0.4A

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	870 x 480 x 150 mm
Bruttogewicht:	12,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	268 x 115 x 80 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 120 mm

KERN EOC100K-2L



Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	33 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm