

# KERN EOC20K-3A

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	12000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	24 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	6 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Tarierbereich:	-24000000 mg
Wägebereich [Max]:	24 kg
Wägeeinheiten:	g kg lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,400 cm
----------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal):	
Zählaufösung:	24000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100V-240V 0.4A

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	715 x 355 x 180 mm
Bruttogewicht:	7,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,200 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	268 x 115 x 80 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 300 x 110 mm

# KERN EOC20K-3A



Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	33 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	300 x 300 mm