

# KERN EOC300K-3

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



## Messsystem

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 5 g   10 g                      |
| Anwärmzeit:                         | 2 h   2 h                       |
| Auflösung:                          | 30 30.000                       |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 25 g   50 g                     |
| Einschwingzeit:                     | 2 s                             |
| Empfohlenes Justiergewicht:         | 300 kg (M1)                     |
| Justiermöglichkeiten:               | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                         | 15 g   30 g                     |
| Reproduzierbarkeit:                 | 5 g   10 g                      |
| Tarierbereich:                      | -300000000 mg                   |
| Wägebereich [Max]:                  | 150 kg   300 kg                 |
| Wägeeinheiten:                      | g kg lb oz                      |
| Wägesystem:                         | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,400 cm |
|----------------------|----------|

## Zählen

|   |       |
|---|-------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Labor):   |       |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen100 g (Normal): |       |
| Zählaufösung:   | 30000 |

## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Prozentbestimmung:                             | ja |
| Summenspeicherfunktion:                        | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich:                     | ja |
| Zählfunktion:                                  | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 0 %    |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Akku:                                     | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 8 h                             |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h                            |
| Akkuladezeit:                             | 12 h                            |
| Eingangsspannung:                         | 100V-240V 0.4A                  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

## Energieversorgung

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
|-----------------------------------|---------------|

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein:        | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

## Kategorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kategorie:     | Waagen         |
| Marke:         | KERN           |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 870 x 480 x 150 mm |
| Bruttogewicht:                  | 12,500 kg          |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 9 kg               |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 268 x 115 x 80 mm  |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 500 x 400 x 120 mm |

# KERN EOC300K-3



Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Drehbare Fußschrauben:   | ja           |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 3 m          |
| Libelle:                 | ja           |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl    |
| Stativhöhe:              | 33 cm        |
| Wandhalterung:           | ja           |
| Wägefläche (BxT):        | 500 x 400 mm |