

# KERN FC50

Kompaktes Kraftmessgerät



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,010 N
Messbereich [Max]:	50 N
Messfrequenz:	1000 Hz
Präzision (von [Max]):	0,002
Überlastschutz (von [Max]):	150 %

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1 cm
----------------------	------

## Funktionen

Anzeige drehbar:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Optisches Bereit-Signal:	ja
Peak-Funktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	4 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO
-----------------------------------	---------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein (Druckkraft):	963-261
DAkkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	963-361
DAkkS-Kalibrierschein (Zugkraft):	963-161
ISO-Kalibrierschein:	961-361
ISO-Kalibrierschein (Druckkraft):	961-261
ISO-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	961-361
ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-161

## Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Kraftmessgerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	340 x 155 x 110 mm
Bruttogewicht:	1,200 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	940 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	145 x 73 x 34 mm
Gehäusematerial:	Metall