

KERN FFN1K-4N

Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	7500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	1,500 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Tarierbereich:	-1500000 mg
Wägebereich [Max]:	1,500 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	12 h

Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	310 x 400 x 200 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	4,080 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,820 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	230 x 300 x 130 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	230 x 300 x 130 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	230 x 190 mm