

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit hohem Schutzgrad IP65 gegen Staub- und Spritzwasser



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Edelstahl-Tischwaage
Produktfamilie	FOB-NS

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Anzahl Wägebereiche	1
Wägebereich [Max]	500 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,2 g
Auflösung	5.000
Tarierbereich	500 g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	500 g (M1)
Mögliche Justierpunkte	500 g
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,3 g
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	g lb
Max. Kriechen (15 Minuten)	400 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	800 mg
Voreingestellte Einheit	g

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Display Hinterleuchtung	nein
Display Ziffernhöhe	20 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×170×40 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	120×150 mm
Abmessungen Wägefläche	120×150 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	150×120×8 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl

Funktionen

Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	3

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 100 mA
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	9 V Block
Batterieanschluss	9V Block
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	20 h
Batterie Betriebsdauer	20 h
Batterie-Kapazität	560 mAh
Batterie-Spannung	9 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie - Einzelgewicht	47 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	47 g
Batterie-Kapazität (Wh)	5,04 Wh
Tests nach UN 38.3 bestanden	✓

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit hohem Schutzgrad IP65 gegen Staub- und Spritzwasser

Batterie/Akku angeschlossen

nicht angeschlossen,
beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) 10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 35 °C

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] 25 %

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 95 %

Zulassung

CE Zeichen



Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf
Aufstellungsort 961-247

Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 963-127

Artikelnummer für
Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 255×195×75 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,80 kg

Bruttogewicht ca. 0,90 kg

Versandgewicht 0,886 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761161528

REACH-Einstufung keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

