

# KERN FOB 10K-3NL

**KERN**

Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | KERN                 |
| Produktkategorie | Industriewaage       |
| Produktgruppe    | Edelstahl-Tischwaage |
| Produktfamilie   | FOB-NL               |

## Messsystem

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem                            | Dehnungsmessstreifen            |
| Anzahl Wägebereiche                   | 2                               |
| Wägebereich [Max]                     | 8000 g; 15000 g                 |
| Ablesbarkeit [d]                      | 1 g; 2 g                        |
| Reproduzierbarkeit                    | 1 g; 2 g                        |
| Linearität                            | ± 3 g; 6 g                      |
| Auflösung                             | 8.000, 7.500                    |
| Justiermöglichkeiten                  | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht            | 10 kg (M1)                      |
| Mögliche Justierpunkte                | 10 kg                           |
| Einschwingzeit                        | 2 s                             |
| Anwärmzeit                            | 30 min; 30 min                  |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 3 g; 6 g                        |
| Bauart der Waage                      | Mehrteilungswaage               |
| Einheiten                             | g<br>lb                         |
| Max. Kriechen (15 Minuten)            | 8 g                             |
| Max. Kriechen (30 Minuten)            | 16 g                            |
| Voreingestellte Einheit               | kg                              |

## Display

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Display-Art             | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
|---------------------|-------|

## Bauform

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)  | 285×255×90 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 252×200 mm    |
| Abmessungen Wägefläche       | 252×200 mm    |
| Material Gehäuse             | Edelstahl     |
| Material Wägeplatte          | Edelstahl     |

## Funktionen

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Unterflurwägung                                 | Keine               |
| IP-Schutz - Kompletgerät                        | IP67                |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 2 min               |
| Tarierfunktion                                  | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung                     | 4                   |

## Energieversorgung

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung                   | Batterie                                                                 |
| Netzteil Art                                    | Steckernetzteil                                                          |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO<br>UK<br>CH                                                         |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]         | 230 V AC, 50 Hz                                                          |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]            | 15 V, 500 mA                                                             |
| Strombuchse für Netzteil                        | Hohlstecker, innen<br>Minus, Øinnen 2,1mm,<br>Øaußen 5,5mm, lang<br>12mm |
| Batterie-/ Akkart                               | Alkali(-Mangan)                                                          |
| Batterie                                        | 4×1.5 V AA                                                               |
| Batterieanschluss                               | Pad + Feder                                                              |
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an     | 48 h                                                                     |
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus    | 66 h                                                                     |
| Batterie Betriebsdauer                          | 48 h                                                                     |
| Batterie-Spannung                               | 6 V                                                                      |
| Batterie - Einzelgewicht                        | 92 g                                                                     |
| Batterie/Akku angeschlossen                     | nicht angeschlossen,<br>beiliegend                                       |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | 5 °C  |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 25 %  |

# KERN FOB 10K-3NL

**KERN**

Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 95 %

Lagertemperatur [Min] -10 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

## Zulassung

CE Zeichen ✓

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf  
Aufstellungsort 961-248

Artikelnummer für DAkkS-  
Kalibrierung 963-128

Artikelnummer für  
Konformitätszertifikat 969-517

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung  
(B×T×H) 420×305×165 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 3,8 kg

Bruttogewicht ca. 4,6 kg

Versandgewicht 4,55 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761161535

REACH-Einstufung keine Stoffe über der  
zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

