

KERN HFA 10T-3

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch für Zugkraftmessungen verwendbar



Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie-Betriebsdauer:	40 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-133H
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Kranwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	390 x 315 x 125 mm
Bruttogewicht:	6,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,500 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 90 x 71,6 x 275 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	10000 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 kg
Präzision (von [Max]):	0,002
Reproduzierbarkeit:	5 kg
Wägebereich [Max]:	10 t
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,300 cm
Display Ziffernhöhe:	2 mm

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 15 h