

KERN HFC 10T-3



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	10000 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 kg
Präzision (von [Max]):	0,002
Reproduzierbarkeit:	5 kg
Wägebereich [Max]:	10 t
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,300 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-133H
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Kranwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	505 x 405 x 120 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	7,400 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	88 x 64 x 256 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	90 x 71,6 x 275 mm