

# KERN HFC 600K-1



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-130H

Justage auf Aufstellungsort: 961-250

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Kranwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 505 x 395 x 120 mm

Bruttogewicht: 2,700 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,700 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 90 x 55 x 255 mm

Gehäusematerial: Aluminium

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 200 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 3000

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 500 kg (M3)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 400 g

Präzision (von [Max]): 0,002

Reproduzierbarkeit: 200 g

Wägebereich [Max]: 600 kg

Wägeeinheiten: kg lb N

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,300 cm

## Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 15 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 30 h

Akkuladezeit: 12 h

Batterie-Betriebsdauer: 40 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern