

KERN IFB 600K-1M

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 200 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Prozentbestimmung: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional (factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-130

Eichung: 965-230

Justage auf Aufstellungsort: 961-250

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 790 x 1240 x 230 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 g | 200 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 600 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 100 g | 200 g

Reproduzierbarkeit: 100 g | 200 g

Tarierbereich: -600000000 mg

Wägebereich [Max]: 300 kg | 600 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 100 g | 200 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 2 kg | 4 kg

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 20 g (Labor):

KERN IFB 600K-1M



Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Bruttogewicht:	52 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	46 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	800 x 600 x 200 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	800 x 600 x 150 mm
Kabellänge Anzeigerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	800 x 600 mm