

KERN IFB 60K-3

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	30000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	8 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Tarierbereich:	-60000000 mg
Wägebereich [Max]:	60 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal):	
Zählaufösung:	60000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwä geprogramm):	ja
---	----

Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherefunktion:	ja
Wä gen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 800 x 240 mm
Bruttogewicht:	10,980 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,700 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wä geplatte (BxTxH):	400 x 300 x 128 mm

KERN IFB60K-3

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	560 x 300 x 490 mm
Kabellänge Anzeigerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm