

# KERN IXS300K-2M



Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] â auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 g   100 g
Anwärmzeit:	10 min   10 min
Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 g   100 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	50 g   100 g
Reproduzierbarkeit:	50 g   100 g
Tarierbereich:	-300000000 mg
Wägebereich [Max]:	150 kg   300 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,500 cm
----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	50 g   100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	1 kg   2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Labor):	
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen100 g (Normal):	
Zählauföslung:	30000

## Funktionen

Hilfefunktion im Display:	ja
Peak-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	80 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	595 x 925 x 245 mm
Bruttogewicht:	38 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	35 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	232 x 170 x 80 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 133,5 mm

# KERN IXS300K-2M



Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] â  
auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	2,500 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm