

KERN KFD600V20LM

Wägebrücke mit IP67-Schutz mit zwei integrierten Auffahrampen

KERN[®]



Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Material der Wägeplatte:	Stahl lackiert
Wägefläche (BxT):	1800 x 1200 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Auflösung (nicht eichfähig):	3000
Wägebereich [Max]:	600 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Mindestlast [Min]:	4 kg

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wägebrücke

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1400 x 1800 x 330 mm
Bruttogewicht:	192 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	154 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1400 x 1800 x 80 mm
---------------------------------	---------------------