

KERN KFP 150V30LM

Edelstahl-Plattform

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	150 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	50 g
Mindestlast [Min]:	1 kg

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1050 x 675 x 250 mm
Bruttogewicht:	25 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	22 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 135 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm