

KERN KFP 15V20LM

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



| | |
|--------------------------|--------------|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Kabellänge: | 2,500 m |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 400 x 300 mm |

Messsystem

| | |
|------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 500 mg |
| Auflösung (nicht eichfähig): | 30000 |
| Wägebereich [Max]: | 15 kg |

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 2 g 5 g |
| Mindestlast [Min]: | 100 g |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Eichung: | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|-------------|
| Kategorie: | Plattformen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Plattform |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 795 x 460 x 220 mm |
| Bruttogewicht: | 12,500 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 10 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 400 x 300 x 128 mm |
|---------------------------------|--------------------|