

# KERN KFP 15V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 240 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	15 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	2 g   5 g
Mindestlast [Min]:	100 g

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	695 x 410 x 225 mm
Bruttogewicht:	6,800 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 240 x 110 mm
---------------------------------	--------------------