

# KERN KFP 15V30M

Plattform: komplett aus Edelstahl

# KERN



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Komponente   |
| Produktgruppe    | Plattform    |
| Produktfamilie   | KFP-V30-IP67 |

## Messsystem

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Wägebereich [Max]     | 15 kg                                |
| Ablesbarkeit [d]      | 1 g                                  |
| Mindestlast [Min]     | 100 g                                |
| Wägezellen-Verbindung | 6-Leiter                             |
| Wägezelle OIML-Klasse | C3                                   |
| Wägezelle Bauart      | Edelstahl IP67<br>silikonbeschichtet |

## Bauform

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Wägefläche (B×T)            | 300×240 mm     |
| Abmessungen Wägefläche                  | 300×240 mm     |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)       | 300×240×107 mm |
| Material Wägeplatte                     | Edelstahl      |
| Material Plattform                      | Edelstahl      |
| Material Lastzelle(n)                   | Edelstahl      |
| Fußschrauben drehbar                    | ✓              |
| Transportsicherung - Anzugsmoment       | 0,1 Nm         |
| Kabellänge                              | 3 m            |
| erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max] | 20 m           |
| Plattformkonstruktion                   | Single-Point   |
| Lastzellen - Anzahl                     | 1              |

## Funktionen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-Schutz - Lastzelle | IP67 |
|-----------------------|------|

## Zulassung

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓   |
| Eichwert [e]                          | 5 g |

## Dienstleistungen

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-228 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung              | 963-128 |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 700×415×230 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 8 kg           |
| Bruttogewicht ca.              | 10 kg          |
| Versandgewicht                 | 13,4 kg        |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761250185                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### FACTORY

