

KERN KFP300V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	500 x 650 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	300 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	50 g 100 g
Mindestlast [Min]:	2 kg

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	670 x 1045 x 245 mm
Bruttogewicht:	25 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	22 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 135 mm
---------------------------------	--------------------